

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 900/6**Beställningsdata**

Ordernummer	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd för lådor	800 mm
Lådornas effektiva yta i G	12×20
vikt	69 kg
lådornas effektiva djup i G	20
Djup	650 mm

Bredd	400 mm
Antal lådor	6
invändig bredd	350 mm
effektiv höjd	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	150 mm
Lådor fronthöjd	250 mm
höjd	900 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
Antal dörrar	0
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 250 mm	927500 250
------------------------------	------------

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927500 125
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927500 150
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927500 100
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927500 75
Kåpa 16G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 900 mm	927412 900
Ändhättor till greplister 20 delar Typ 10	951025 10
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21