

Garant GRIDLINE

Hurts 16G med dörr med högerstopp, Höjd / Antal utdragslådor: 600**Beställningsdata**

Ordernummer	927310 600
GTIN	4062406108359
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremсор. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Dörr med högerstopp.

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 525

antal höjdinställbara hyllplan: 1

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Storlek 600 och 700 lämpar sig bara för Ready-to-go-arbetsbänkar.

Teknisk beskrivning

Bredd	400 mm
Dörrstopp	Höger

invändig bredd	350 mm
höjd	600 mm
Antal lådor	0
Djup	650 mm
vikt	21,4 kg
Antal dörrar	1
dörrens effektiva höjd	525 mm
dörrhöjd	525 mm
effektiv höjd	525 mm
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Hyllplan, fast, förzinkat Typ 1	927515 1
Upphängningskrokar för hyllplan arbetsbänkar Typ 12	927094 12
Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12