

Garant GRIDLINE

Lådurts 16G åkbar, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 500/3**Beställningsdata**

Ordernummer	927315 500/3
GTIN	4062406108403
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådurts av stabil stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivningsbara textremsor. Med svart ABS-plasthylla och 2K-Haptoprene® skjuthandtag. Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) Ø 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Utdragslådor med **enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor** förhindrar att lådan öppnas under transport. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 100, 125, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter antracit RAL 7016, **pulverbelagda.**

Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

OBS!:

Skjut inte in den under elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser nr 920301 – 920316.

Teknisk beskrivning

Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
------------------------------	-------

antal fasta hjul utan broms	2
med skyddskant	ja
höjd	700 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Underlägg	ja
Antal dörrar	0
Antal lådor	3
maximal bärförmåga	600 kg
antal svängbara hjul med broms	2
Djup	740 mm
Material hjul	Polyuretanlöpbeläggning, spårfri
Löpyta utan mönster	ja
vikt	47,6 kg
effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva bredd	300 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
ComfortClose	nej
Skyddskant utförande	fyrsidig
Ø hjul	125 mm
Bredd	420 mm
Elektroniskt låssystem – kan riggas om	ja
lådurtsens höjd	500 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådurtsens bredd	400 mm
lådurtsens effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva bredd i G	12
lådornas effektiva djup i G	20
Lådornas effektiva yta i G	12×20
Lådor med individuell låsning	Enhands

Utförande	rullbar
Utförande	Med lådor
Öppna inte kåpan	nej
effektiv höjd för lådor	425 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	12x20G
Produktslag	Verkstadsrullcontainer

Tillbehör

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 125 mm	927505 125
Enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor Utdragslådans effektiva bredd i G 12	951020 12
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 100 mm	927505 100
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 200 mm	927505 200
Kåpa 16G körbar, för egen utrustning med utdragslådor husets höjd 500 mm	927430 500
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21