

**Handske, par 6240 // SKIN, Handskstorlek: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	094234 6
GTIN	4059904095663
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

**6240 SKIN.** Tättsittande handske med hög bärkomfort och bra finkänslighet tack vare utvecklad **18 gauge-stickningsteknik** med extra tunt garn. Lämplig också för manövrering av pekskärmar.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Värmeskydd	Saknas
Passform	Mycket god
silikonfri	nej
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Oljegrepp	God

DMF-fri	nej
Material beläggning	PU
Fingertoppskänsla	Mycket god
Andningsförmåga	Mycket god
Handskstorlek	6
Våtgrepp	Måttlig
Innehåll	12
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
EN 388	2111X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Färg	svart / blå
vikt	8 g
Stickningsteknik	18G
Användningsdata	Flergångs
Produktslag	Universalhandskar