

**eco-grundhållare, Bladhöjd h₅ / Skafthöjd h: 32/25 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273868 32/25
GTIN	4045197722973
Artikelklass	21W

Beskrivning**OBS!:**

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 319001–319886.

Invändig: ja

Spännjärn: 279991

Kläm-skruv: 279990

Bladhöjd h₅: 32 mm

h₄: 25 mm

h₂: 9,1 mm

h₃: 54,5 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Teknisk beskrivning

h ₂	9,1 mm
Skafthöjd h	25 mm
Klacklängd b	25 mm
h ₄	25 mm
Skaftbredd b ₃	48 mm

h ₃	54,5 mm
totallängd L _{tot}	90 mm
Invändig	ja
Spännjärn	279840 2
Kläm-skruv	279815 14

Tillbehör

Spännjärn	279991
Kläm-skruv	279990
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15