

HOLEX**Sliphylsa, konisk (ZA) kornstorlek 40 grov, största hyls-Ø×hylsbredd:
20X63mm****Beställningsdata**

Ordernummer	553871 20X63
GTIN	4045197723307
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.

Zirkoniumoxid (ZA).

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning – även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	40
Hylsbredd	63 mm
största hyls-Ø	20 mm
finhetsgrad	grov
Slipmedel	Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning	ZA

Hylstyo	koniska
Produktslag	Sliphylsa

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
Trä	mindre lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Expanderande sliprulle, slitsad, konisk skaft-Ø 6 mm Största Ø×huvudlängd 20X63 mm	553830 20X63
---	--------------