

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 400/4**Beställningsdata**

Ordernummer	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplistor** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

lådans fronthöjd: 50, 75, 75, 125

Lackering:

Stomme och utdragslådostomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva bredd	500 mm
invändig bredd	550 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
effektiv höjd för lådor	325 mm
Djup	650 mm
effektiv höjd	325 mm
vikt	48 kg

höjd	400 mm
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Lådor fronthöjd	50 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Antal lådor	4
Antal dörrar	0
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skruvset till GridLine arbetsbänkar Typ 1	927093 1
Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
	927720 400

Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 400 mm

Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhåttor till grepplister20 delar Typ 10	951025 10