

Garant GRIDLINE

Hurts 24G med utdragslådor, 20×20G, Höjd / Antal utdragslådor: 500/5**Beställningsdata**

Ordernummer	927600 500/5
GTIN	4062406109967
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Lådhurts av robust stålkonstruktion. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga. **Aluminiumgrepplister** med utbytbara och omskrivbara textremсор. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lackering:

Stomme och utdragslådastomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, **pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivning

Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	100 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	50 mm
Antal dörrar	0

effektiv höjd	425 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
Bredd	600 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
Djup	650 mm
lådornas effektiva djup i G	20
invändig bredd	550 mm
vikt	59 kg
effektiv höjd för lådor	425 mm
Antal lådor	5
lådornas effektiva bredd	500 mm
höjd	500 mm
Antal utdragshyllor	0
Materialtjocklek	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänkstomme

Tillbehör

Skruvset till GridLine arbetsbänkar Typ 1	927093 1
Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Låda lådans fronthöjd 50 mm	927800 50
Hurts 24G, för egen utrustning med utdragslådor höjd 500 mm	927720 500
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Ändhåttor till grepplister 20 delar Typ 10	951025 10