

**Weldonhållare, SK 40, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302425 6
GTIN	4062406110048
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	25 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
totallängd L	143 mm
Reservspännskruv nr 309900	6
gängaM	M16
fäste	SK 40
Norm	DIN 6359
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	Weldonhållare

---

**Tillbehör**

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm

309900 6