

**OZ-hylschuckar, SK 50, spännvidd: 4-32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302477 4-32
GTIN	4062406110598
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Lagrad spännmutter.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i OZ-spännhylsor enligt DIN 6388 form A och B.

Specialtillbehör:

OZ-spännhylsor nr 309540 – 309560, sats nr 309562 (typ 462 E) för strl 2 – 25, haknyckel nr 628400.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	72 mm
passande haknyckel nr 628400	68/75
totallängd L	207 mm
Lös hylsmutter nr 309670	4 - 32
utkragningslängd A-mått	80 mm
gängaM	M24
Spännhylsa D ₁	4-32 mm
fäste	SK 50
Hållare norm	DIN 2080

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Produktslag	Spänntångchuck