

**Kombifräsdorn, SK 50 A = 55, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302515 16
GTIN	4062406111083
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Invändig gänga för manuell fastspänning.

**Användningsdata:**

**Med kil** – för fräsar **med längdspår**, t.ex. DIN 841.

**Med medbringarring** – för fräsar med **tvärspår**, DIN 1880.

**leveransinnehåll:**

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

**Teknisk beskrivning**

passande specialnyckel nr 309840	16
totallängd L	199 mm
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	27 mm
Frässpindellängd L <sub>3</sub> med medbringarring	17 mm
gängaM	M24
Lös medbringarring nr 309870	16
utkragningslängd A-mått	55 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Hållare norm	DIN 2080
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Produktslag	Påsticksdorn för fräs