

**RUNPOTEC**  
HFR KABELNENZIEHSPEZIALIST

## Nylondragfjäder, bandlängd: 15m



### Beställningsdata

Ordernummer	814862 15
GTIN	9120045472547
Artikelklass	86A

### Beskrivning

**Utförande:**

**4 mm** tjockt indragsband av plast, extra smidigt, slitstarkt och inte elektriskt ledande. Materialet är vikhållfast, formstabil och glider mycket bra.

Band av nylon. Ena änden med fastpressad rensspiral och dragögla, andra änden med fastpressad ögla.

### Teknisk beskrivning

bandlängd	15 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,1 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

### Tillbehör

Kabelglidmedel	814760
Power Disk	814770

