

RUNPOTEC

HFR KABELNENZIEHSPEZIALIST

Nylondragfjäder, bandlängd: 20m



Beställningsdata

Ordernummer	814862 20
GTIN	9120045472554
Artikelklass	86A

Beskrivning

Utförande:

4 mm tjockt indragsband av plast, extra smidigt, slitstarkt och inte elektriskt ledande. Materialet är vikhållfast, formstabil och glider mycket bra.

Band av nylon. Ena änden med fastpressad rensspiral och dragögla, andra änden med fastpressad ögla.

Teknisk beskrivning

bandlängd	20 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,1 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

Tillbehör

Kabelglidmedel	814760
Power Disk	814770

