



## Slätvalsverktyg EG3T-3 universal, Skaftfäste typ: S16



### Beställningsdata

Ordernummer	291507 S16
GTIN	4060491018959
Artikelklass	29F

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.

Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

#### Fördel:

Ytkvalitet  $R_z < 1 \mu\text{m}$  möjlig.

Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).

#### Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.

För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till  $1400 \text{ N/mm}^2$  och en hårdhet på upp till 45 HRC.

För användning på längdsvärningsmaskiner.

#### Passar till:

Ø-område (rekommenderat): 5 mm – 50 mm

#### OBS!:

- Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
- Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

### Teknisk beskrivning

Spetscentrumförskjutning f	8 mm
skaftstorlek	16×16 mm
Skaftfäste typ	S16
maximal valskraft	0,6 kN

rull-Ø	3 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	110 mm
Skärriktning	vänster och höger
Produktslag	Slätvalsverktyg