

RUNPOTEC
HFR KABELLENZIEHSPEZIALIST**Perlondragfjäder Runpo 1, bandlängd: 10m****Beställningsdata**

Ordernummer	814865 10
GTIN	9120045472080
Artikelklass	86A

Beskrivning**Utförande:**

4 mm tjockt indragsband av plast, extra smidigt, slitstarkt och inte elektriskt ledande. Materialet är vikhållfast, formstabil och glider mycket bra.

Band av perlon. Ena änden med fastpressat, **flexibelt styrstift (Runpo-glidelement)** och dragögla, andra änden med fastskruvad ögla.

Teknisk beskrivning

bandlängd	10 m
Maximal belastning på matarbandets anslutning – hylsa	1,7 kN
Produktslag	Kabelindragningsverktyg

Tillbehör

Kabelglidmedel	814760
----------------	--------

Power Disk

814770