

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Kort, Typ: 24****Beställningsdata**

Ordernummer	239740 24
GTIN	4062406115753
Artikelklass	23A

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft- \emptyset för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 26,21 - 32,2 mm

passar till diameter bottenhål: 30,21 - 40,2 mm

totallängd L: 142 mm

Effektiv längd L_1 : 84 mm

Skaftdiameter D_s h6: 25 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 25 Nm

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	84 mm
rekommenderat åtdragningmoment	25 Nm
passar till diameter genomgående hål	26,21 - 32,2 mm
passar till diameter bottenhål	30,21 - 40,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
totallängd L	142 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga