

Garant**Hållare 90°, cylindrisk med IK Kort, Typ: 29****Beställningsdata**

Ordernummer	239740 29
GTIN	4062406115760
Artikelklass	23A

Beskrivning**Utförande:**

I NC-anpassat utförande med rak skaft- \emptyset för standardiserad fastsättning i **hydraul-** eller **högpresionsspännchuckar** för högsta noggrannhet och processäkerhet.

OBS!:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550 – 210582 och nr 212000.

Skaft: DIN 6535 HA med h6

passar till diameter genomgående hål: 32,21 - 50 mm

passar till diameter bottenhål: 40,21 - 50 mm

totallängd L: 146 mm

Effektiv längd L_1 : 82,5 mm

Skaftdiameter D_s h6: 32 mm

rekommenderat åtdragningmoment: 35 Nm

Teknisk beskrivning

passar till diameter genomgående hål	32,21 - 50 mm
passar till diameter bottenhål	40,21 - 50 mm
Skaftdiameter D_s h6	32 mm
Effektiv längd L_1	82,5 mm
rekommenderat åtdragningmoment	35 Nm
totallängd L	146 mm
Serie	TopCut

Invändig	ja
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Produktslag	Hållare för fräs med gänga