


**Garant****ZeroClamp Konsol med c/c 200, Typ: 25067****Beställningsdata**

Ordernummer	360031 25067
GTIN	4045197722805
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Med 2 fastspänningsskålar. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

**Passar till:**

För basplattor med stickmått 200.

**leveransinnehåll:**

Inklusive anslutningskoppling och dragtapp nr 360025 storlek 18M16.

**Specialtillbehör:**

Snabbkoppling nr 360019 storlek10241 / 10003.

**OBS!:**

Konsoler med fastspänningsmodul-Ø 138 mm kan också levereras med självlåsande fastspänningsmoduler på förfrågan!

**Teknisk beskrivning**

antal spännbultar	2
Konstruktionshöjd H	120 mm
spännelement-Ø	138 mm
Typ	25067
Serie	ZeroClamp
Produktslag	Konsol

## Tillbehör

ZeroClamp snabbkoppling Typ 10003	360019 10003
-----------------------------------	--------------