

Waldmann **TAMETO belysningsenhet, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928608 2000
GTIN	4013330060718
Artikelklass	93L

**Beskrivning****Utförande:**

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

LED-belysningsarmatur med kåpa av färglöst eloxerad aluminium och svart plast. avbländning med kulprismaskydd PMMA. Belysningsarmaturen har en steglös dimmer och skyddas mot föroreningar tack vare det slutna konstruktionssättet. Anslutning via industrikopplingsystem för enkel seriekoppling.

**Funktion:**

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing < 12$  mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

**Passar till:**

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

**Teknisk beskrivning**

Längd	1920 mm
vikt	6 kg
Bländ- och flimmerfri	ja
LED-teknik	ja
ljusflöde	3700 lm
armaturens djup	167 mm

effektförbrukning	40 W
armaturens längd	1490 mm
Passar för typ	2000 mm
Djup	187 mm
steglöst dimbar	ja
färgtemperatur	4000 K
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
Strömbrytare	ja
IP-skyddsklass	IP 20
Materialtjocklek	1 mm
Produktslag	Påbyggnadslampa