

Garant**LED-belysningsenhet för Multifix, Längd: 780mm****Beställningsdata**

Ordernummer	928630 780
GTIN	4062406117528
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

LED-belysningsarmatur för festsättning i multifix-skenor. Montering med hjälp av vinkel som sätts fast på sidan med hjälp av ett T-spår-fäste. Kåpa av stålplåt i silver. Var och en av de olika armaturerna medger steglös justering och går att slå på och stänga av med hjälp av inbyggda strömbrytare.

Passar till:

Multifixskena nr 928201 och nr 928206 från storlek 1000, nr 955340 storlek 940.

Teknisk beskrivning

antal strömbrytare	1
Djup	60 mm
effektförbrukning	18 W
inbyggnadshöjd	82 mm
Serie	Multifix
Serie	Workstation
ljusflöde	1260 lm

armaturens djup	30 mm
färgtemperatur	4000 K
LED-teknik	ja
armaturens längd (2 st vardera)	300 mm
höjd	40 mm
vikt	3 kg
Längd	780 mm
monteringsdjup	92 mm
Bländ- och flimmerfri	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
Strömbrytare	ja
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
märkspänning	250 V
Produktslag	Påbyggnadslampa