

Garant**LED-belysningsenhet med strömbrytare, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	928602 2000
GTIN	4062406117498
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

LED-belysningsarmatur med silverfärgad kåpa av stålplåt och täckplåt av PMMA.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Lackering:

Stomme silver motsvarande RAL 9006.

Teknisk beskrivning

armaturens djup	30 mm
Längd	1920 mm
effektförbrukning	36 W
Bländ- och flimmerfri	ja
färgtemperatur	4000 K
Passar för typ	2000 mm
Serie	Workstation
ljusflöde	2520 lm

antal strömbrytare	1
vikt	6 kg
LED-teknik	ja
Djup	120 mm
armaturens längd	1110 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
märkspänning	250 V
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	1 mm
Produktslag	Påbyggnadslampa