

Waldmann **TAMETO belysningsenhet, Passar för typ: 1000****Beställningsdata**

Ordernummer	928608 1000
GTIN	4013330060688
Artikelklass	93L

Beskrivning**Utförande:**

Belysningsarmatur komplett med ljuskälla och anslutningskabel för installation på strömbrytare nr 928470 ON/OFF eller 928460 ON/OFF (industristickkontakt). Underhållsfri LED-teknik med lång livstid. Den energieffektiva ljuskällan är synnerligen homogen, bländ- och flimmerfri, har god färgåtergivning tack vare balanserade spektralandelar, samt hög kontur- och kontrastskärpa. Färgtemperatur / ljusfärg cirka 4 000 K.

Denna lykta har inbyggda LED-lampor. Lysdioderna i lampan går inte att byta.

LED-belysningsarmatur med kåpa av färglöst eloxerad aluminium och svart plast. avbländning med kulprismaskydd PMMA. Belysningsarmaturen har en steglös dimmer och skyddas mot föroreningar tack vare det slutna konstruktionssättet. Anslutning via industrikopplingsystem för enkel seriekoppling.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Passar till:

Bärarm-konsol nr 928055, 928056, 972086 och 972087.

Teknisk beskrivning

steglöst dimbar	ja
vikt	3 kg
effektförbrukning	26 W
Bländ- och flimmerfri	ja
armaturens längd	890 mm
armaturens djup	167 mm

LED-teknik	ja
Längd	920 mm
Djup	187 mm
ljusflöde	2300 lm
färgtemperatur	4000 K
Passar för typ	1000 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	GST-instickssystem
IP-skyddsklass	IP 20
Strömbrytare	ja
Materialtjocklek	1 mm
Produktslag	Påbyggnadslampa