

Garant**LED-armatur med ställbar arm, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	928650 14
GTIN	4062406193478
Artikelklass	9GH

Beskrivning**Utförande:**

Extremt effektiv och samtidigt ljusstark armatur med ställbar arm och underhållsfri LED-teknik med yttäckande, homogen samt skugg- och bländfri belysning. Dimringsbar upp till 30 % via kontrollknapp i lamphuvudet, med minnesfunktion.

Armaturens arm är tillverkad av eloxerad aluminium. Lamphuvud av ABS. Armar med 3D-kulled. Aktionsradie 3D-länkarm 820 mm.

Färgtemperatur neutral vit 5000 K.

Lampan har inbyggda lysdioder. Ljuskällan (lysdioder) kan bytas av tillverkaren. Driftapparaten (nät delen och kabeln) kan bytas av kunden.

leveransinnehåll:

Inklusive bordsklämma (för tjocklek 0–70 mm). 3,0 m anslutningskabel med eurokontakt.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nät driven
effektförbrukning	16 W
Bärarm räckvidd	830 mm
Ljusfärg	neutralvit K
armaturens bredd	80 mm

armaturens längd	360 mm
antal lysdioder	24
armaturens höjd	22,5 mm
Ljuskällan utbytbar	nej
märkspänning	250 V
färgtemperatur	5000 K
totalhöjd	1070 mm
Kontakttyp ingång	C
Strömbrytare	ja
Produktslag	Bordslampa / Arbetsplatslampa