

Garant GRIDLINE

**Arbetsbänk, öppen till vänster. till höger 4 utdragslådor, Multiplex-bokskiva, 20x20G, Skivans längd: 1500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	921014 1500
GTIN	4062406117894
Artikelklass	9GG

**Beskrivning****Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.

Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.

Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad. Indraget öppet hus för ergonomisk sittställning.

**Beläggning:**

Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 100, 125, 150, 250

**Specialtillbehör:**

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

**Lackering:**

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, **pulverbelagd**. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

**Teknisk beskrivning**

underredets djup	700 mm
lådornas effektiva djup i G	20

höjd	950 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådhurts effektiv höjd	625 mm
vikt	139,8 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
arbetskiva längd	1500 mm
underredets bredd	1300 mm
Antal lådor	4
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	800 kg
lådornas effektiva djup	500 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	Ready-to-go
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	950 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

---

## Tillbehör

---

Låda lådans fronthöjd 125 mm	927800 125
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/1	950320 125/1
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/1	950320 100/1
Ritsning och sågning Antal verktyg 8	954895 8
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/6	950320 125/6
Låda lådans fronthöjd 250 mm	927800 250
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955071 22
Demonteringsverktyg Typ 1	950070 1
Tångsortiment Antal verktyg 5	954295 5
Tångsortiment Antal verktyg 5	954305 5
Filsortiment Antal verktyg 6	952253 6
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/3	950320 100/3
Låda lådans fronthöjd 100 mm	927800 100
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 39	953833 39
Hylsnyckelsortiment 1/4 och 1/2 tum Antal verktyg 37	953828 37
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/5	950320 150/5
Set glidsäkra mattor för utdragslådor, Femdelad Dimension i G 20X20	951885 20X20
U-ringnyckelsats Antal verktyg 20	952505 20
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953521 10
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/4	950320 125/4
Matta till utdragslådor Dimension i G 20X20	951830 20X20
Räfflad gummimatta för utdragslådor Dimension i G 20X20	951910 20X20
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum Antal verktyg 32	953821 32
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21

Underlägg av mjuk PVC, transparent Bredd 1500 mm	951951 1500
Verkstadssortiment Antal verktyg 26	955081 26
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 100/2	950320 100/2
Låscylinder med 2 nycklar Låsnummer Ho (3-siffrigt) 003	950050 003
Comfort Close utdragslådor, indragsdämpsystem Bärförmåga utdragslåda 75 kg	950180 75
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 125/3	950320 125/3
Sortiment av slitsade skiljelister och delningspaneler Typ 150/4	950320 150/4
Tångsortiment Antal verktyg 5	954306 5
Verkstadssortiment Antal verktyg 22	955072 22
Skruvmejselsats Antal verktyg 10	953522 10