

Garant GRIDLINE

Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Bambuskiva, 20×20G, Skivans längd: 1000/2mm**Beställningsdata**

Ordernummer	922581 1000/2
GTIN	4062406214524
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk i robust stålkonstruktion. Fotdelar 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd skonsamma mot golvet. Med 1 par skarvplåtar för extra styvhet. Hurtshölje 24G med centrallås tack vare cylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutförande och 75 kg bärförmåga.

Beläggning:

Lådans fronthöjd mm: 75, 150

leveransinnehåll:

2 × fotdelar, 1 × par skarvplåtar, hölje med hurts, arbetsskiva.

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme, fotdelar och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.**

OBS!:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	500 mm
vikt	98 kg
Arbetskiva (djup)	750 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Antal lådor	2
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
höjd	850 mm
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
lådurtsens höjd	300 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×20
lådurts effektiv höjd	225 mm
lådurtsens djup	650 mm
lådornas effektiva bredd i G	20
lådornas effektiva djup i G	20
lådurtsens bredd	600 mm
arbetskiva längd	1000 mm
Serie	vario
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
arbetsbänk höjd	850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20×20G
Produktslag	Arbetsbänk

Tillbehör

Låda lådans fronthöjd 75 mm	927800 75
Låda lådans fronthöjd 150 mm	927800 150
Låsplatta till GridLine Typ KO21	914227 KO21
Stödben höjd 800 mm	927000 800
Hurts 24G med utdragslådor Höjd / Antal utdragslådor 300/2	927600 300/2
Skarvplåt Typ 1	927122 1
Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu Skivans längd 1000 mm	926001 1000