

bimos

Sitt-/ståhjäl – ESD, polyuretanskumplast, med hjul, Typ: ESD**Beställningsdata**

Ordernummer	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Artikelklass	96B

Beskrivning**Utförande:**

5-arms aluminiumbas (Ø 600 mm). Steglöst höjdställbar med **gastryckfjäder**. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. **Mjuk sits med stöd**, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). **Ergonomiskt ryggstöd** (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.

Arbetspall i version med hjul för hårda golv.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Teknisk beskrivning

Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Fotkors-Ø	580 mm

Höjdställning utförande	Gasfjäder
sitsbredd	340 mm
färg sitsmaterial	svart
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Stativ utförande	fotkors med fem armar
ryggstöd höjd	190 mm
sitsdjup	300 mm
Norm	Ledningsförmåga enligt DIN 601340-5-1.
Material fotkors	Aluminium polerat
med ryggstöd	ja
Fotkors utförande	Rullsats
Material sitsyta	PU-skum
lyftförmåga stol	120 kg
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
höjdställningsområde	450 - 650 mm
Produktslag	ESD-ståhjälpmedel

Tillbehör

ESD-rullar(1 sats = 5 st)	963189
---------------------------	--------