


**Bakvägg av perforerad plåt, Höjd 962 mm, Passar för typ: 2000****Beställningsdata**

Ordernummer	929651 2000
GTIN	4062406118686
Artikelklass	92W

Beskrivning**Utförande:**

Stolpar av stålplåt 40×40 mm för fastskruvning på arbetsplattan. Däremellan perforerad panel av stålplåt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

OBS!:

Artikel i område stolpuppbyggnad, går inte att hänga upp på perforerad panel.

Teknisk beskrivning

Djup	25 mm
höjd	962 mm
Passar för typ	2000 mm
Perforerad panel utförande	Enkelsidig
Bredd	1920 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion

Materialtjocklek	1 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Produktnamnsattribut	Höjd 962 mm
Produktslag	Perforerad panel