

**Arbetsbord, Skivans längd: 2000mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 929600 2000 |
| GTIN | 4062406118747 |
| Artikelklass | 92W |

Beskrivning**Utförande:**

Bordsskiva av 30 mm tjock, deformationsfri Multiplex-bok, vattenfast limmad och lackad med ofärgad UV-lack. Unterrede av fastskruvad ram i 4-kantrör (30×30 mm) med glidfötter av plast.

Lackering:

Rörarm i ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

Inga speciallack kan levereras.

OBS!:

Levereras omonterade i delar.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|---------|
| Arbetskiva (djup) | 700 mm |
| arbetsbänk höjd | 850 mm |
| vikt | 35 kg |
| arbetskiva (tjocklek) | 30 mm |
| arbetskiva längd | 2000 mm |
| Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg |
| plattans tjocklek | 30 mm |

Produktlag

Arbetsbord