

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 1
Funktionsbredd L ₄	50 mm
Underläggsplatta	259031 17
Passande vändskär	CN.. 1906..
Skaftmått	40 mm
Hävarm	259015 1
Vändskärsstorlek	19 mm
ISO-kod hållare	PCKNR/L 4040S19
totallängd L	250 mm
Fjäder-sats	259044 1
Huvudängd L ₁	45 mm
Fjäderstift-sats	259047 1
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 16	259031 16
Hävarm Typ 1	259015 1
Hävarm Typ 13	259015 13
Fjäder-sats10 delar Typ 7	259044 7
Fjäderstiftsats10 delar Typ 1	259047 1
Fjäder-sats10 delar Typ 1	259044 1
Hävarmsskruv Typ 1	259018 1
Underläggsplatta Typ 36	259031 36
Hävarmsskruv Typ 13	259018 13