

## ALLURIS

**FMI-B20 Digitalt toppkraftmätinstrument, mätområde: 2500N****Beställningsdata**

Ordernummer	478983 2500
GTIN	4260244680857
Artikelklass	47F

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robusta kraftmätinstrument i lätthanterliga hus av aluminiumpressgjutgods för tryck- och dragkrafter från 0,001 till 2500 N.**
- **Överlastskydd upp till 500 % pch skyddad mätaxel.**
- **Monteringsgänga för extra handtag.**
- **Exakt positionering i provningsstativ med hjälp av styripinnar.**
- **Hög mäthastighet för exakt registrering av toppvärde för bestämning av brott- eller avslitningskrafter.**

**Fördel:**

Drifttid upp till 150 timmar utan nätförsörjning tack vare laddbart LiPo-batteri.

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**Användningsdata:**

**Mätning av tryck och dragkrafter inom kvalitetskontroll och produktion.** Kan användas som mobilt handmätinstrument även utomhus och i provningsstativ eller provningsanordningar. Den monteringsgänga som är integrerad i huset används för fastsättning i provningsstativ eller för montering av extra handtag.

**leveransinnehåll:**

Kraftmätinstrument i skyddsväska, påskruvbara tillbehör för kraftpåföring (platt huvud, spårhuvud, kona, krok) och snabbguide.

## Teknisk beskrivning

höjd	29 mm
Bredd	82 mm
anslutningsgänga	M10
mätområde	2500 N
upplösning	1 N
IP-skyddsklass	IP 65
Längd	150 mm
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Mätteknik	digital
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Dynamometer