

Garant GRIDLINE

**Hörnmodul med Eterlux-skiva, arbetsskiva längd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	920104 1000
GTIN	4062406119607
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Hörnarbetsplats för workstation. Enkelt utförande med upplagsvinklar av stålplåt, höjddjusterbar stödfot, bärformåga **150 kg**. Manuell höjddjustering möjlig.

**Passar till:**

Workstation mLevel.

**Lackering:**

**Fotdel** antracit RAL 7016 (ej konfigurerbar), **sid- och bakväggar** ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagda**.

**Teknisk beskrivning**

Arbetsskiva (djup)	1000 mm
Material arbetsskiva	ST-träkärna med Eterlux-beläggning
arbetsskiva längd	1000 mm
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
vikt	32 kg
Beläggningstjocklek	2,7 mm

Skivans djup	800 mm
Bredd	1000 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	nej
Höjdställningsområde (arbetskvans överkant) från – till	700 - 1000 mm
arbetskiva (tjocklek)	40 mm
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Steglös höjdställning	nej
Serie	Workstation
Djup	800 mm
Ovansida arbetskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
Beläggning arbetskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats	700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	150 kg
Utförande höjdställning	mekanisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnarbetsplats