



## Sladdlös tigersåg, Typ: M12CHZ2



### Beställningsdata

Ordernummer	078219 M12CHZ2
GTIN	4002395006632
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

**Milwaukee Sladdlös kompakt tigersåg** för arbeten på svåråtkomliga ställen.

- **Elektronik för steglös varvtalsreglering och överlastskydd.**
- **Verktygslöst FIXTEC snabbbytessystem för sågblad.**

Med **kraftfull, borstlös POWERSTATE™ motor.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive transportlåda / -väska, 2 batterier, snabbbladdare och sågblad.

#### OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073808; 073809; 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

### Teknisk beskrivning

anmärkning	FIXTEC, LED
Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
batterikapacitet	2 Ah
slaghast.	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
slaglängd	16 mm

tillverkarens beteckning	M12CHZ-202X
vikt	1,5 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Sats med tigersågblad Beteckning 922EHM	588600 922EHM
Sats med tigersågblad Beteckning 1122EF	588600 1122EF
Sats med tigersågblad Beteckning 922EF	588600 922EF
Sats med tigersågblad Beteckning 1122BF	588600 1122BF
Sats med tigersågblad Beteckning 922BF	588600 922BF
Sats med tigersågblad Beteckning 1155CHM	588600 1155CHM
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12