



## Skruvdragarhylsa, 3/8 tum för Torx® Kort, Torx®-profil: TX45



### Beställningsdata

Ordernummer	637560 TX45
GTIN	4018754139378
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Klinga av höglegerat specialstål, blank.

#### Norm:

**DIN 7422**

#### Material:

Chrom-Alloy-Steel, flagnings säker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

Ø fästsida	17,8 mm
Längd	49 mm
Torx®-profil	TX45
Profilmått A	7,8 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

