



## Griptång PLUS med rörlig undre käft, totallängd: 275mm



### Beställningsdata

Ordernummer	708901 275
GTIN	3662424019852
Artikelklass	73R

### Beskrivning

#### Utförande:

Enkel och säker att använda. Öppnas snabbt utan ansträngning med **lossningsreglaget** på det undre handtaget. Med stort gripområde och stort gripdjup, snabbinställning i fem lägen och extra fininställning. Undre käft med djupt urtag för fasthållning av U- och vinkelprofiler, rör med mera. Räfflade käftar och extra stabil tångkropp av fjäderstål. Tången är helt förnicklad.

#### Användningsdata:

För säker fasthållning av profiler, platt material och rör. Spännkraften inställbar upp till 10 000 N.

#### Material:

Käftar av krommolybden-vanadinstål; sänksmidda.

### Teknisk beskrivning

käftlängd	80 mm
gripvidd vinkelprofiler	70 mm
gripvidd runda material	135 mm
totallängd	275 mm
Produktslag	Griptång