

Garant**Elektriskt höjjusterbar arbetsplats Bärförmåga högst 350 / 300 kg Eluplan-skiva mörk, Typ: 1500/S****Beställningsdata**

Ordernummer	920306 1500/S
GTIN	4062406120788
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Stomme med lyftenhet och tvärstagningar för stabilisering på sidorna och baktill. 50 mm tjock skiva av mörk Eluplan. Arbetsbord **med** glidplåtar, uppställning i rad möjlig.

Lackering:

Höjjusterbara fötter svarta, tvärstagningar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

Rekommendation:

Lätta monteringsarbeten i sittande och stående ställning.

OBS!:

På grund av den största bärförmågan bör enbart åkbara hurtsar användas. Undvik att montera hurtsar under arbetsskivan. Med fler påbyggnadsdelar minskas bärförmågan i motsvarande mån. Levereras komplett monterad.

Teknisk beskrivning

vikt	89 kg
arbetsskiva (tjocklek)	50 mm
maximal bärförmåga	350 kg
Djup	750 mm
Bredd	1500 mm

Lyftkapacitet vid kontinuerlig belastning	350 kg
Material arbetsskiva	Eluplan mörk
Arbetsskiva (djup)	750 mm
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	720 - 1200 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
arbetsskiva längd	1500 mm
lyfthastighet	22 mm/s
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	350 kg
Kontakttyp ingång	F
märkspänning	250 V
Materialtjocklek	1 mm
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Produktslag	Arbetsbord