

Garant GRIDLINE

**Utdragshylla 200 kg, 56×24G, inbyggnadshöjd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	931376 75
GTIN	4062406123116
Artikelklass	9GK

**Beskrivning****Utförande:**

Utdragshylla **100 % utdragbar**. Öppen fram, mantelhöjd på sidan 46 mm, monteringshöjd 75 mm. Utan stansningar för fränkopplingsmoduler med spår.

**leveransinnehåll:**

Utdragshylla komplett med vardera 1 par styrskenor.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035, **pulverbelagd**.

**OBS!:**

Inte lämplig för montering i rullbara stommar.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv bredd i G	56
Effektivt djup i G	24
effektivt djup	600 mm
Lådornas effektiva yta i G	56×24
invändig bredd	1400 mm
vikt	23,35 kg
Användningsområde	Verktygsskåp
inbyggnadshöjd	75 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor	nej
Materialtjocklek	1,2 mm

Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	56x24G
Produktslag	Utdragshylla