

3M Roloc™**Grovrengöringsrondell (SiC), Ø 76,2 mm, SK-grundhållare / reducering-sliprondellsutförande: CRS****Beställningsdata**

Ordernummer	554057 CRS
GTIN	50048011183508
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

Grovrengöringsrondeller med syntetisk, jämn slipnylon belagd med slipkorn. Öppen struktur som inte sätts igen. **Snabb avverkning** för universella rengöringsarbeten.

Användningsdata:

För rostborttagning, lackborttagning, rengöring av svetsfogar och borttagning av ytsmuts.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	76,2 mm
3M-beteckning	CR-DR
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Slipmedlets beteckning	SiC
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
Produktslag	grovrengöringsslipnylon

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		