

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF

## Monteringsspindel, Gängtyp / -storlek: M6



### Beställningsdata

Ordernummer	082808 M6
GTIN	4250361211065
Artikelklass	04D

### Beskrivning

#### Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

#### Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

#### OBS!:

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självvläsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

### Teknisk beskrivning

Gängtyp	M6
Produktslag	Gängreparationstillbehör