

SWISS TOOLS

Skärhållare Höger, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/12HPmm**Beställningsdata**

Ordernummer	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Reservdel	S01
utkragningslängd A-mått	70 mm
Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min	80 mm
Axelspetsavstånd f	45 mm
Skaft-Ø	63 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
fäste	HSK-T
Användning	Höger
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja

Skafthyp

Hålskafthkona

Produktlag

Skärhållare