

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF

## Monteringsspindel, Gängtyp / -storlek: M3



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 082808 M3     |
| GTIN         | 4250361211027 |
| Artikelklass | 04D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

#### Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

#### OBS!:

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självvlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

### Teknisk beskrivning

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Gängtyp     | M3                       |
| Produktslag | Gängreparationstillbehör |