

SWISS TOOLS

Skärhållare Vänster, HSK-T, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/16HPmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 320051 63/16HP |
| GTIN | 2050002004733 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| Skaft-Ø | 63 mm |
| Axelspetsavstånd f | 45 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min | 80 mm |
| utkragningslängd A-mått | 70 mm |
| Reservdel | S07 |
| Passande vändskär | VB.. 1604.. |
| fäste | HSK-T |
| Användning | Vänster |
| Hållare norm | ISO 12164-3 |
| Invändig | ja |

Skafthyp

Hålskaftkona

Produktlag

Skärhållare