

SWISS TOOLS

Skärhållare Höger, PSC, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 63/11HPmm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 320340 63/11HP |
| GTIN | 2050002004825 |
| Artikelklass | 36D |

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------|
| Reservdel | S05 |
| Axelspetsavstånd f | 45 mm |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. |
| Minimiförborrningshåldiameter D ₁ min | 80 mm |
| utkagningslängd A-mått | 65 mm |
| Skaft-Ø | 63 mm |
| fäste | PSC |
| Användning | Höger |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |

Produktslag

Skärhållare