

SWISS TOOLS

**Skärhållare neutral, HSK-T, Skaft-Ø /vändskärsstorlek – A-mått:
6311-130HPmm****Beställningsdata**

Ordernummer	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Artikelklass	36D

Beskrivning**OBS!:**

Passande **HP-dysa** nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610–320626 hittar du i reservdelslistan.

PSC-spännbult på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	63 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
utkragningenslängd A-mått	130 mm
Reservdel	S05
fäste	HSK-T
Användning	neutral
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Skafttyp	Hålskaftkona
Produktslag	Skärhållare

