

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Monteringsspindel, Gängtyp / -storlek: M12



Beställningsdata

Ordernummer	082808 M12
GTIN	4250361211157
Artikelklass	04D

Beskrivning

Utförande:

Inskruvningsverktyg för HeliCoil®plus gänginsatser.

Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av **rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion** med snäva toleranser, **hög ytkvalitet** samt **korrosions- och värmebeständighet**. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt **varaktiga** skruvförband av högsta kvalitet för **alla driftbelastningar** (statiska, dynamiska) med **idealisk kraftöverföring**. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk **reparation av skadade** eller **slitna gängor** och som konstruktionselement för **gängförstärkning** vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

OBS!:

- **Lämpliga håltolkar för gängkontroll, se nr 486000 och framåt.**
- **Självlåsande användning, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser kan erhållas på begäran.**

Teknisk beskrivning

Gängtyp	M12
Produktslag	Gängreparationstillbehör