



Magnetmätstativ dubbel fininställning, Typ: 290



Beställningsdata

Ordernummer	441174 290
GTIN	7290005394607
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Universalmätklockfäste för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma. **Mycket noggrann justeringsmöjlighet tack vare dubbel fininställning** på mätklockfästet och magnetfoten.

Teknisk beskrivning

Längd ledarm L ₂	113 mm
Längd ledarm L ₁	133 mm
magnetfot, höjd	55 mm
kapacitet	317 mm
magnetfot, bredd	50 mm
hållkraft ca.	800 N

magnetfot, längd	60 mm
maximal belastning	8 kg
Anslutningsgंगा undre	M8
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Stativfot Typ 1	442140 1
Fäste för mätstativ Typ H	442100 H
Stativfot Typ V	442120 V
Stativfot Typ 1	442120 1
Stativfot Typ K3	442120 K3
Stativfot med fininställning Typ 0	442125 0
3-D-ledarm Typ 290	442110 290
Stativfot Typ 0	442120 0
Stativfot Typ 0	442140 0
Fäste för mätstativ Typ K1	442100 K1
Stativfot Typ 1	440868 1
3-D-ledarm Typ 290	442114 290
Fäste för mätstativ Typ K2	442100 K2
Fäste för mätstativ Typ CA	442100 CA
Fäste för mätstativ Typ QR	442100 QR
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442104 2SM
Fäste för mätstativ Typ 2SM	442100 2SM
Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 290	442112 290