

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 5/8tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614890 5/8
GTIN	4013288167422
Artikelklass	63F

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

**Material:**

Krommolybdenstål, mattförkromat.

nyckellängd L: 212 mm

Käftbredd b: 35 mm

Käfthöjd  $h_1$ : 8,2 mm

Ringhöjd  $h_2$ : 10,5 mm

ring-Ø D: 32,7 mm

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	212 mm
Ringhöjd $h_2$	10,5 mm
nyckelvidd	5/8 tum
ring-Ø D	32,7 mm
Käftbredd b	35 mm
Käfthöjd $h_1$	8,2 mm
Nyckelvidder	tum
tillverkarens beteckning	6000 Joker Imperial

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel