

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 5/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614890 5/16
GTIN	4013288167354
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

nyckellängd L: 144 mm

Käftbredd b: 20 mm

Käfthöjd h_1 : 5,5 mm

Ringhöjd h_2 : 7 mm

ring-Ø D: 18 mm

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	20 mm
ring-Ø D	18 mm
Ringhöjd h_2	7 mm
Käfthöjd h_1	5,5 mm
nyckellängd L	144 mm
nyckelvidd	5/16 tum
Nyckelvidder	tum
tillverkarens beteckning	6000 Joker Imperial

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel