

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 7/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614890 7/16
GTIN	4013288167378
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

nyckellängd L: 165 mm

Käftbredd b: 25 mm

Käfthöjd h₁: 6,3 mm

Ringhöjd h₂: 7,5 mm

ring-Ø D: 22 mm

Teknisk beskrivning

ring-Ø D	22 mm
Ringhöjd h ₂	7,5 mm
nyckellängd L	165 mm
nyckelvidd	7/16 tum
Käftbredd b	25 mm
Käfthöjd h ₁	6,3 mm
Nyckelvidder	tum
tillverkarens beteckning	6000 Joker Imperial

Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförokromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel