

**Garant****Invändig skärhållare HM elliptisk, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 12/64mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273969 12/64
GTIN	4062406128029
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

- **Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.**
- **Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.**

Elliptisk form för högsta möjliga böjhållfasthet.

Vibrationsdämpande hårdmetallskaft med lätt stålhuvud och härdad vändskärsficka.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	130 mm
Vändskärsskruv	279810 1
Utkragande längd L <sub>1</sub> indragna hållare	64 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
användningsområde	#instick axiellt, utvändigt
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

