

Garant**Borrstång, Höger, Skaftdiameter DS / utkragande längd L1: 12/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

- Hårdmetallskär fastskruvat på änden, formanpassad kraftöverföring genom ändgrad.
- Mycket enkel hantering vid vändskärsbyte.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	279810 1
totallängd L	70 mm
Utkragande längd L ₁ indragna hållare	12 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång